

## IVM 60/36-3 H

Dreimotoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 H für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M und Patronenfilter der Staubklasse H.



**Bestell-Nr.** 9.989-910.0

- Staubklasse H; Antistatische Ausstattung; Edelstahl

### Technische Daten

|                                    |                    |                         |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    |                    | 4054278943947           |
| <b>Stromart</b>                    | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>                   | <b>l/s / m³/h</b>  | 222 / 799               |
| <b>Vakuum</b>                      | <b>mbar / kPa</b>  | 254 / 25,4              |
| <b>Behälterinhalt</b>              | <b>l</b>           | 60                      |
| <b>Behältermaterial</b>            |                    | Edelstahl               |
| <b>Aufnahmeleistung</b>            | <b>kW</b>          | 3,6                     |
| <b>Aufnahmetyp</b>                 |                    | Elektrisch              |
| <b>Anschlussnennweite</b>          |                    | DN 70                   |
| <b>Zubehörnennweite</b>            |                    | DN 50 / DN 40           |
| <b>Schalldruckpegel</b>            | <b>dB(A)</b>       | 79                      |
| <b>Staubklasse Hauptfilter</b>     |                    | M                       |
| <b>Filterfläche Hauptfilter</b>    | <b>m²</b>          | 2                       |
| <b>Staubklasse Sekundärfilter</b>  |                    | H                       |
| <b>Filterfläche Sekundärfilter</b> | <b>m²</b>          | 3,5                     |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>        | <b>kg</b>          | 78                      |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b>    | <b>kg</b>          | 80                      |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>     | <b>mm</b>          | 1020 × 680 × 1670       |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Hauptfilter</b>             | Sternfilter       |
| <b>Sekundärfilter</b>          | Patronenfilter    |
| <b>Zubehör im Lieferumfang</b> | nein              |
| <b>Behälterentleerung</b>      | Absetzfahrgestell |

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet

- Kraftvolles Gerät mit höchstmöglicher Reinigungsleistung im Einphasen-Stromnetz.

## Fahrbarer Edelstahlbehälter

- Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.

## Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTER T / NT</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Sicherheitsfiltersets/-säcke</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1     | 1  | 6.904-420.0 | Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zubehörset Backofenreinigung DN50           | 2  | 9.989-938.0 | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).  | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Backofenreinigung DN40           | 3  | 9.989-939.0 | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).  | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel DN40                | 4  | 9.989-940.0 | Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel DN50                | 5  | 9.989-941.0 | Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung DN40           | 6  | 9.989-942.0 | Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).    | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung DN50           | 7  | 9.989-943.0 | Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).    | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSEN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau        | 8  | 9.989-835.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 9  | 9.989-836.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 10 | 9.989-837.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 11 | 9.989-838.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 12 | 9.989-839.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 13 | 9.989-840.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau        | 14 | 9.989-841.0 |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |    |             |              |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                             |    |             |              |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün             | 15 | 9.989-842.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot              | 16 | 9.989-843.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent      | 17 | 9.989-844.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß             | 18 | 9.989-845.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb             | 19 | 9.989-846.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bodendüsen</b>                                |    |             |              |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau         | 20 | 9.989-861.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau         | 21 | 9.989-862.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün         | 22 | 9.989-863.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün        | 23 | 9.989-864.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot         | 24 | 9.989-865.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot         | 25 | 9.989-866.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent | 26 | 9.989-867.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent | 27 | 9.989-868.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß        | 28 | 9.989-869.0 |              | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



28-29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |    |             |              |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                                |    |             |              |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß        | 29 | 9.989-870.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb        | 30 | 9.989-871.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb        | 31 | 9.989-872.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40             | 32 | 9.989-914.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50             | 33 | 9.989-915.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40                | 34 | 9.989-934.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50                | 35 | 9.989-935.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40                | 36 | 9.989-936.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50                | 37 | 9.989-937.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>                        |    |             |              |                          |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent | 38 | 9.989-847.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent | 39 | 9.989-848.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                              |    |             |              |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau              | 40 | 9.989-849.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau              | 41 | 9.989-850.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün              | 42 | 9.989-851.0 |              | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                               |    |             |              |                          |
| <b>Flächendüsen</b>                        |    |             |              |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 43 | 9.989-852.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 44 | 9.989-853.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 45 | 9.989-854.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 46 | 9.989-855.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 47 | 9.989-856.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 48 | 9.989-857.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 49 | 9.989-858.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 50 | 9.989-859.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 51 | 9.989-860.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                             |    |             |              |                          |
| <b>Pinselfürsten</b>                       |    |             |              |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau       | 52 | 9.989-873.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau       | 53 | 9.989-874.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün       | 54 | 9.989-875.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün       | 55 | 9.989-876.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot        | 56 | 9.989-877.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                                            |    |             |              |                          |
| <b>Pinselfürsten</b>                                      |    |             |              |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot                       | 57 | 9.989-878.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß                      | 58 | 9.989-879.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß                      | 59 | 9.989-880.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb                      | 60 | 9.989-881.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb                      | 61 | 9.989-882.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zylinderbürsten</b>                                    |    |             |              |                          |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40                            | 62 | 9.989-922.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40                            | 63 | 9.989-923.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50                            | 64 | 9.989-925.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50                            | 65 | 9.989-926.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                          |    |             |              |                          |
| <b>PVC-Schläuche</b>                                      |    |             |              |                          |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 66 | 9.989-962.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m | 67 | 9.989-963.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m | 68 | 9.989-964.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m | 69 | 9.989-965.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                      |    |             |              |                          |
| Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 70 | 9.989-982.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



|                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>EVA-Schläuche</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Schlauch EVA DN40 5 m                      | 71 | 9.989-983.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m                      | 72 | 9.989-984.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                      | 73 | 9.989-985.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauch Montagesets</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40 | 74 | 9.989-986.0 | Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlusstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50 | 75 | 9.989-987.0 | Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlusstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU-Schläuche</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Schlauch PU DN40 3 m                       | 76 | 9.989-966.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m                       | 77 | 9.989-967.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m                       | 78 | 9.989-968.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                       | 79 | 9.989-969.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 3 m                   | 80 | 9.989-970.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 5 m                   | 81 | 9.989-971.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 15 m                  | 82 | 9.989-972.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 3 m                   | 83 | 9.989-973.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 5 m                   | 84 | 9.989-974.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



85



86-90



92-93



94-95



96-97



98-99


|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                     |    |             |              |                          |
| <b>PU-Schläuche</b>                                  |    |             |              |                          |
| Schlauch PU FDA DN50 15 m                            | 85 | 9.989-975.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU-Schläuche</b>                               |    |             |              |                          |
| Schlauch ME DN40 3 m                                 | 86 | 9.989-976.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN40 5 m                                 | 87 | 9.989-977.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m                 | 88 | 9.989-978.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 3 m                                 | 89 | 9.989-979.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 5 m                                 | 90 | 9.989-980.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m                 | 91 | 9.989-981.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>HANDGRIFFE</b>                                    |    |             |              |                          |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40 | 92 | 9.989-896.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50 | 93 | 9.989-897.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40  | 94 | 9.989-898.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50  | 95 | 9.989-899.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 45° DN-F40                          | 96 | 9.989-916.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 45° DN-F50                          | 97 | 9.989-917.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F40                         | 98 | 9.989-918.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H 9.989-910.0




98-99



100-101



102-103



104-109




110-112

|                                                  |     | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>HANDGRIFFE</b>                                |     |             |              |                          |
| Handgriff Karbon 110° DN-F50                     | 99  | 9.989-919.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGROHRE</b>                                 |     |             |              |                          |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40      | 100 | 9.989-912.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50      | 101 | 9.989-913.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch           | 102 | 9.989-920.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch           | 103 | 9.989-921.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm | 104 | 9.989-928.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm | 105 | 9.989-929.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm | 106 | 9.989-930.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm | 107 | 9.989-931.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm | 108 | 9.989-932.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm | 109 | 9.989-933.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>      |     |             |              |                          |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>           |     |             |              |                          |
| Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40            | 110 | 9.989-893.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50            | 111 | 9.989-712.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40            | 112 | 9.989-713.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36-3 H  
9.989-910.0



|                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------------|
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER                     |     |             |              |                          |
| Verteiler                                                |     |             |              |                          |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50             | 113 | 9.989-894.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40             | 114 | 9.989-895.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| FILTER                                                   |     |             |              |                          |
| Taschen- /Sternfilter                                    |     |             |              |                          |
| Sternfilter PE/PTFE beschichtet M 2,2m² versiegelte Nähe | 115 | 9.990-292.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Patronenfilter                                           |     |             |              |                          |
| Patronenfilter PE H 3,5m²                                | 116 | 9.993-006.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.