


Kugelpkopfschraube im Hygienic DESIGN

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:
Edelstahl 1.4404.

Ausführung:
poliert.

Hinweis:


Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen, Plexiglasabdeckungen etc. Die überdurchschnittlich große Bundauflagefläche und der Freistich am Gewindeschaft sorgen für eine spannungsfreie, gleichmäßige Kraftverteilung auf dem jeweiligen Untergrund. Zudem ist die Kopfhöhe und somit eventuell störende Kanten so gering wie möglich gewählt. Der Antrieb erfolgt über den Zweikant mittels Maulschlüssel.

Die Oberfläche der Kugelpkopfschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. Die Oberfläche weist eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm auf. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.

Zubehör:

Zum beschädigungsfreien Anziehen und Lösen der Schrauben empfehlen wir die Maulschlüssel in Kombination mit dem Schonaufsatz (K1362).

Zeichnungen



Artikelübersicht

Kugelpkopfschraube im Hygienic DESIGN

Bestellnummer	D	D1	K	T	SW	R1	L
K1329.03X4	M3	8	2	0,6	5	5,2	4
K1329.03X5	M3	8	2	0,6	5	5,2	5
K1329.03X6	M3	8	2	0,6	5	5,2	6
K1329.03X8	M3	8	2	0,6	5	5,2	8
K1329.03X10	M3	8	2	0,6	5	5,2	10
K1329.03X12	M3	8	2	0,6	5	5,2	12
K1329.03X16	M3	8	2	0,6	5	5,2	16
K1329.03X20	M3	8	2	0,6	5	5,2	20
K1329.03X25	M3	8	2	0,6	5	5,2	25
K1329.03X30	M3	8	2	0,6	5	5,2	30
K1329.04X5	M4	11	3	1	6	6,7	5

Kugelpkopfschraube im Hygienic DESIGN

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	K	T	SW	R1	L
K1329.04X6	M4	11	3	1	6	6,7	6
K1329.04X8	M4	11	3	1	6	6,7	8
K1329.04X10	M4	11	3	1	6	6,7	10
K1329.04X12	M4	11	3	1	6	6,7	12
K1329.04X16	M4	11	3	1	6	6,7	16
K1329.04X20	M4	11	3	1	6	6,7	20
K1329.04X25	M4	11	3	1	6	6,7	25
K1329.04X30	M4	11	3	1	6	6,7	30
K1329.05X6	M5	14	4	1	8	8,6	6
K1329.05X8	M5	14	4	1	8	8,6	8
K1329.05X10	M5	14	4	1	8	8,6	10
K1329.05X12	M5	14	4	1	8	8,6	12
K1329.05X16	M5	14	4	1	8	8,6	16
K1329.05X20	M5	14	4	1	8	8,6	20
K1329.05X25	M5	14	4	1	8	8,6	25
K1329.05X30	M5	14	4	1	8	8,6	30
K1329.06X8	M6	17	5	1,5	10	10	8
K1329.06X10	M6	17	5	1,5	10	10	10
K1329.06X12	M6	17	5	1,5	10	10	12
K1329.06X16	M6	17	5	1,5	10	10	16
K1329.06X20	M6	17	5	1,5	10	10	20
K1329.06X25	M6	17	5	1,5	10	10	25
K1329.06X30	M6	17	5	1,5	10	10	30
K1329.08X10	M8	20	5	1,5	13	13	10
K1329.08X12	M8	20	5	1,5	13	13	12
K1329.08X16	M8	20	5	1,5	13	13	16
K1329.08X20	M8	20	5	1,5	13	13	20
K1329.08X25	M8	20	5	1,5	13	13	25
K1329.08X30	M8	20	5	1,5	13	13	30
K1329.08X35	M8	20	5	1,5	13	13	35
K1329.08X40	M8	20	5	1,5	13	13	40
K1329.10X12	M10	22	6	1,5	15	13,5	12
K1329.10X16	M10	22	6	1,5	15	13,5	16
K1329.10X20	M10	22	6	1,5	15	13,5	20
K1329.10X25	M10	22	6	1,5	15	13,5	25
K1329.10X30	M10	22	6	1,5	15	13,5	30
K1329.10X35	M10	22	6	1,5	15	13,5	35
K1329.10X37	M10	22	6	1,5	15	13,5	37
K1329.10X40	M10	22	6	1,5	15	13,5	40
K1329.12X16	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	16
K1329.12X20	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	20
K1329.12X25	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	25
K1329.12X30	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	30
K1329.12X35	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	35
K1329.12X40	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	40
K1329.12X50	M12	27	7,5	1,5	19	16,3	50
K1329.16X20	M16	36	9	1,5	24	23	20
K1329.16X25	M16	36	9	1,5	24	23	25
K1329.16X30	M16	36	9	1,5	24	23	30
K1329.16X35	M16	36	9	1,5	24	23	35
K1329.16X40	M16	36	9	1,5	24	23	40
K1329.16X50	M16	36	9	1,5	24	23	50