



Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

Ausführung:

Edelstahl A2-70, blank.


Edelstahl A4-70, blank.

Hinweis:


Schrauben bei denen das Maß $L < B$ ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf.

Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt.

Schrauben bei denen $L > B$ ist besitzen einen Schaft.



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	DK	K	SW
07160-104X10	Edelstahl A2	70	blank	M4	10	7	4	3
07160-104X12	Edelstahl A2	70	blank	M4	12	7	4	3
07160-104X16	Edelstahl A2	70	blank	M4	16	7	4	3
07160-104X18	Edelstahl A2	70	blank	M4	18	7	4	3
07160-104X20	Edelstahl A2	70	blank	M4	20	7	4	3
07160-104X25	Edelstahl A2	70	blank	M4	25	7	4	3
07160-105X10	Edelstahl A2	70	blank	M5	10	8,5	5	4
07160-105X12	Edelstahl A2	70	blank	M5	12	8,5	5	4
07160-105X16	Edelstahl A2	70	blank	M5	16	8,5	5	4
07160-105X18	Edelstahl A2	70	blank	M5	18	8,5	5	4
07160-105X20	Edelstahl A2	70	blank	M5	20	8,5	5	4
07160-105X25	Edelstahl A2	70	blank	M5	25	8,5	5	4
07160-105X30	Edelstahl A2	70	blank	M5	30	8,5	5	4
07160-105X40	Edelstahl A2	70	blank	M5	40	8,5	5	4
07160-106X10	Edelstahl A2	70	blank	M6	10	10	6	5
07160-106X12	Edelstahl A2	70	blank	M6	12	10	6	5
07160-106X16	Edelstahl A2	70	blank	M6	16	10	6	5
07160-106X18	Edelstahl A2	70	blank	M6	18	10	6	5
07160-106X20	Edelstahl A2	70	blank	M6	20	10	6	5
07160-106X25	Edelstahl A2	70	blank	M6	25	10	6	5
07160-106X30	Edelstahl A2	70	blank	M6	30	10	6	5
07160-106X35	Edelstahl A2	70	blank	M6	35	10	6	5
07160-106X40	Edelstahl A2	70	blank	M6	40	10	6	5
07160-106X45	Edelstahl A2	70	blank	M6	45	10	6	5
07160-106X50	Edelstahl A2	70	blank	M6	50	10	6	5
07160-106X55	Edelstahl A2	70	blank	M6	55	10	6	5
07160-106X60	Edelstahl A2	70	blank	M6	60	10	6	5
07160-108X16	Edelstahl A2	70	blank	M8	16	13	8	6
07160-108X18	Edelstahl A2	70	blank	M8	18	13	8	6
07160-108X20	Edelstahl A2	70	blank	M8	20	13	8	6
07160-108X25	Edelstahl A2	70	blank	M8	25	13	8	6
07160-108X30	Edelstahl A2	70	blank	M8	30	13	8	6
07160-108X35	Edelstahl A2	70	blank	M8	35	13	8	6
07160-108X40	Edelstahl A2	70	blank	M8	40	13	8	6
07160-108X45	Edelstahl A2	70	blank	M8	45	13	8	6
07160-108X50	Edelstahl A2	70	blank	M8	50	13	8	6
07160-108X60	Edelstahl A2	70	blank	M8	60	13	8	6
07160-108X70	Edelstahl A2	70	blank	M8	70	13	8	6
07160-108X80	Edelstahl A2	70	blank	M8	80	13	8	6
07160-110X16	Edelstahl A2	70	blank	M10	16	16	10	8
07160-110X18	Edelstahl A2	70	blank	M10	18	16	10	8
07160-110X20	Edelstahl A2	70	blank	M10	20	16	10	8
07160-110X25	Edelstahl A2	70	blank	M10	25	16	10	8
07160-110X30	Edelstahl A2	70	blank	M10	30	16	10	8
07160-110X35	Edelstahl A2	70	blank	M10	35	16	10	8
07160-110X40	Edelstahl A2	70	blank	M10	40	16	10	8
07160-110X45	Edelstahl A2	70	blank	M10	45	16	10	8
07160-110X50	Edelstahl A2	70	blank	M10	50	16	10	8
07160-110X60	Edelstahl A2	70	blank	M10	60	16	10	8
07160-110X70	Edelstahl A2	70	blank	M10	70	16	10	8
07160-110X80	Edelstahl A2	70	blank	M10	80	16	10	8
07160-110X90	Edelstahl A2	70	blank	M10	90	16	10	8
07160-110X100	Edelstahl A2	70	blank	M10	100	16	10	8
07160-112X20	Edelstahl A2	70	blank	M12	20	18	12	10
07160-112X25	Edelstahl A2	70	blank	M12	25	18	12	10
07160-112X30	Edelstahl A2	70	blank	M12	30	18	12	10
07160-112X35	Edelstahl A2	70	blank	M12	35	18	12	10
07160-112X40	Edelstahl A2	70	blank	M12	40	18	12	10
07160-112X45	Edelstahl A2	70	blank	M12	45	18	12	10
07160-112X50	Edelstahl A2	70	blank	M12	50	18	12	10
07160-112X60	Edelstahl A2	70	blank	M12	60	18	12	10
07160-112X70	Edelstahl A2	70	blank	M12	70	18	12	10
07160-112X80	Edelstahl A2	70	blank	M12	80	18	12	10
07160-112X90	Edelstahl A2	70	blank	M12	90	18	12	10
07160-112X100	Edelstahl A2	70	blank	M12	100	18	12	10

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	DK	K	SW
07160-112X110	Edelstahl A2	70	blank	M12	110	18	12	10
07160-112X120	Edelstahl A2	70	blank	M12	120	18	12	10
07160-114X50	Edelstahl A2	70	blank	M14	50	21	14	12
07160-114X80	Edelstahl A2	70	blank	M14	80	21	14	12
07160-114X120	Edelstahl A2	70	blank	M14	120	21	14	12
07160-116X30	Edelstahl A2	70	blank	M16	30	24	16	14
07160-116X35	Edelstahl A2	70	blank	M16	35	24	16	14
07160-116X40	Edelstahl A2	70	blank	M16	40	24	16	14
07160-116X45	Edelstahl A2	70	blank	M16	45	24	16	14
07160-116X50	Edelstahl A2	70	blank	M16	50	24	16	14
07160-116X60	Edelstahl A2	70	blank	M16	60	24	16	14
07160-116X70	Edelstahl A2	70	blank	M16	70	24	16	14
07160-116X80	Edelstahl A2	70	blank	M16	80	24	16	14
07160-116X90	Edelstahl A2	70	blank	M16	90	24	16	14
07160-116X100	Edelstahl A2	70	blank	M16	100	24	16	14
07160-116X110	Edelstahl A2	70	blank	M16	110	24	16	14
07160-116X120	Edelstahl A2	70	blank	M16	120	24	16	14
07160-120X40	Edelstahl A2	70	blank	M20	40	30	20	17
07160-120X45	Edelstahl A2	70	blank	M20	45	30	20	17
07160-120X50	Edelstahl A2	70	blank	M20	50	30	20	17
07160-120X60	Edelstahl A2	70	blank	M20	60	30	20	17
07160-120X70	Edelstahl A2	70	blank	M20	70	30	20	17
07160-120X80	Edelstahl A2	70	blank	M20	80	30	20	17
07160-120X90	Edelstahl A2	70	blank	M20	90	30	20	17
07160-120X100	Edelstahl A2	70	blank	M20	100	30	20	17
07160-120X110	Edelstahl A2	70	blank	M20	110	30	20	17
07160-120X120	Edelstahl A2	70	blank	M20	120	30	20	17
07160-604X10	Edelstahl A4	70	blank	M4	10	7	4	3
07160-604X12	Edelstahl A4	70	blank	M4	12	7	4	3
07160-604X16	Edelstahl A4	70	blank	M4	16	7	4	3
07160-604X18	Edelstahl A4	70	blank	M4	18	7	4	3
07160-604X20	Edelstahl A4	70	blank	M4	20	7	4	3
07160-604X25	Edelstahl A4	70	blank	M4	25	7	4	3
07160-605X10	Edelstahl A4	70	blank	M5	10	8,5	5	4
07160-605X12	Edelstahl A4	70	blank	M5	12	8,5	5	4
07160-605X16	Edelstahl A4	70	blank	M5	16	8,5	5	4
07160-605X18	Edelstahl A4	70	blank	M5	18	8,5	5	4
07160-605X20	Edelstahl A4	70	blank	M5	20	8,5	5	4
07160-605X25	Edelstahl A4	70	blank	M5	25	8,5	5	4
07160-605X30	Edelstahl A4	70	blank	M5	30	8,5	5	4
07160-605X40	Edelstahl A4	70	blank	M5	40	8,5	5	4
07160-606X10	Edelstahl A4	70	blank	M6	10	10	6	5
07160-606X12	Edelstahl A4	70	blank	M6	12	10	6	5
07160-606X16	Edelstahl A4	70	blank	M6	16	10	6	5
07160-606X18	Edelstahl A4	70	blank	M6	18	10	6	5
07160-606X20	Edelstahl A4	70	blank	M6	20	10	6	5
07160-606X25	Edelstahl A4	70	blank	M6	25	10	6	5
07160-606X30	Edelstahl A4	70	blank	M6	30	10	6	5
07160-606X35	Edelstahl A4	70	blank	M6	35	10	6	5
07160-606X40	Edelstahl A4	70	blank	M6	40	10	6	5
07160-606X45	Edelstahl A4	70	blank	M6	45	10	6	5
07160-606X50	Edelstahl A4	70	blank	M6	50	10	6	5
07160-606X55	Edelstahl A4	70	blank	M6	55	10	6	5
07160-606X60	Edelstahl A4	70	blank	M6	60	10	6	5
07160-608X16	Edelstahl A4	70	blank	M8	16	13	8	6
07160-608X18	Edelstahl A4	70	blank	M8	18	13	8	6
07160-608X20	Edelstahl A4	70	blank	M8	20	13	8	6
07160-608X25	Edelstahl A4	70	blank	M8	25	13	8	6
07160-608X30	Edelstahl A4	70	blank	M8	30	13	8	6
07160-608X35	Edelstahl A4	70	blank	M8	35	13	8	6
07160-608X40	Edelstahl A4	70	blank	M8	40	13	8	6
07160-608X45	Edelstahl A4	70	blank	M8	45	13	8	6
07160-608X50	Edelstahl A4	70	blank	M8	50	13	8	6
07160-608X60	Edelstahl A4	70	blank	M8	60	13	8	6
07160-608X70	Edelstahl A4	70	blank	M8	70	13	8	6

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	DK	K	SW
07160-608X80	Edelstahl A4	70	blank	M8	80	13	8	6
07160-610X16	Edelstahl A4	70	blank	M10	16	16	10	8
07160-610X18	Edelstahl A4	70	blank	M10	18	16	10	8
07160-610X20	Edelstahl A4	70	blank	M10	20	16	10	8
07160-610X25	Edelstahl A4	70	blank	M10	25	16	10	8
07160-610X30	Edelstahl A4	70	blank	M10	30	16	10	8
07160-610X35	Edelstahl A4	70	blank	M10	35	16	10	8
07160-610X40	Edelstahl A4	70	blank	M10	40	16	10	8
07160-610X45	Edelstahl A4	70	blank	M10	45	16	10	8
07160-610X50	Edelstahl A4	70	blank	M10	50	16	10	8
07160-610X60	Edelstahl A4	70	blank	M10	60	16	10	8
07160-610X70	Edelstahl A4	70	blank	M10	70	16	10	8
07160-610X80	Edelstahl A4	70	blank	M10	80	16	10	8
07160-610X90	Edelstahl A4	70	blank	M10	90	16	10	8
07160-610X100	Edelstahl A4	70	blank	M10	100	16	10	8
07160-612X20	Edelstahl A4	70	blank	M12	20	18	12	10
07160-612X25	Edelstahl A4	70	blank	M12	25	18	12	10
07160-612X30	Edelstahl A4	70	blank	M12	30	18	12	10
07160-612X35	Edelstahl A4	70	blank	M12	35	18	12	10
07160-612X40	Edelstahl A4	70	blank	M12	40	18	12	10
07160-612X45	Edelstahl A4	70	blank	M12	45	18	12	10
07160-612X50	Edelstahl A4	70	blank	M12	50	18	12	10
07160-612X60	Edelstahl A4	70	blank	M12	60	18	12	10
07160-612X70	Edelstahl A4	70	blank	M12	70	18	12	10
07160-612X80	Edelstahl A4	70	blank	M12	80	18	12	10
07160-612X90	Edelstahl A4	70	blank	M12	90	18	12	10
07160-612X100	Edelstahl A4	70	blank	M12	100	18	12	10
07160-612X110	Edelstahl A4	70	blank	M12	110	18	12	10
07160-612X120	Edelstahl A4	70	blank	M12	120	18	12	10
07160-614X50	Edelstahl A4	70	blank	M14	50	21	14	12
07160-614X80	Edelstahl A4	70	blank	M14	80	21	14	12
07160-614X120	Edelstahl A4	70	blank	M14	120	21	14	12
07160-616X30	Edelstahl A4	70	blank	M16	30	24	16	14
07160-616X35	Edelstahl A4	70	blank	M16	35	24	16	14
07160-616X40	Edelstahl A4	70	blank	M16	40	24	16	14
07160-616X45	Edelstahl A4	70	blank	M16	45	24	16	14
07160-616X50	Edelstahl A4	70	blank	M16	50	24	16	14
07160-616X60	Edelstahl A4	70	blank	M16	60	24	16	14
07160-616X70	Edelstahl A4	70	blank	M16	70	24	16	14
07160-616X80	Edelstahl A4	70	blank	M16	80	24	16	14
07160-616X90	Edelstahl A4	70	blank	M16	90	24	16	14
07160-616X100	Edelstahl A4	70	blank	M16	100	24	16	14
07160-616X110	Edelstahl A4	70	blank	M16	110	24	16	14
07160-616X120	Edelstahl A4	70	blank	M16	120	24	16	14
07160-620X40	Edelstahl A4	70	blank	M20	40	30	20	17
07160-620X45	Edelstahl A4	70	blank	M20	45	30	20	17
07160-620X50	Edelstahl A4	70	blank	M20	50	30	20	17
07160-620X60	Edelstahl A4	70	blank	M20	60	30	20	17
07160-620X70	Edelstahl A4	70	blank	M20	70	30	20	17
07160-620X80	Edelstahl A4	70	blank	M20	80	30	20	17
07160-620X90	Edelstahl A4	70	blank	M20	90	30	20	17
07160-620X100	Edelstahl A4	70	blank	M20	100	30	20	17
07160-620X110	Edelstahl A4	70	blank	M20	110	30	20	17
07160-620X120	Edelstahl A4	70	blank	M20	120	30	20	17