

INCH
Parts**Beschreibung****Werkstoff:**

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.

Bestellhinweis:

ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.

Hinweis:

Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.

Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753




Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Ausrasten
durch Anheben



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-0A12X30	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A127X50	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A21X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A26X40	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A06X50	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A23X45	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A11X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A13X15	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A127X35	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A16X45	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A12X20	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-0A127X40	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A26X50	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A12X10	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A21X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A13X30	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A22X30	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A21X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A22X25	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A23X40	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A12X40	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A26X30	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A16X50	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A127X30	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A11X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A22X10	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A13X35	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A21X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A12X25	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A26X10	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A227X50	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A227X20	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A26X20	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A26X45	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A13X50	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A227X45	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A23X20	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A227X30	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A26X25	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A227X15	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A06X25	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A22X15	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A12X35	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A06X30	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A22X45	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A23X10	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A21X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A11X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A21X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A11X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A23X25	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A06X35	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A12X15	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A127X45	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A13X25	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A22X40	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A11X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A21X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A227X35	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A26X15	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A127X25	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A23X50	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A23X30	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A127X15	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A26X35	silber	hochglanzverchromt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A16X30	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A11X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A06X40	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A23X15	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A13X10	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A11X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A12X45	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A06X20	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A16X40	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A16X20	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A16X35	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-0A227X40	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A22X35	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A13X40	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A127X20	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A13X45	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A16X15	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A13X20	silber-metallic	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A16X10	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A12X50	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A127X10	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A227X25	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A06X45	silber	hochglanzverchromt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A16X25	silber	hochglanzverchromt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A21X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A22X50	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A23X35	silber-metallic	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A227X10	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A21X10	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A22X20	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A11X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A11X10	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE1X10	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE1X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE1X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE1X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE1X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE1X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE1X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE1X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE1X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE2X10	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE2X15	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE2X20	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE2X25	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE2X30	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE2X35	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE2X40	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE2X45	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE2X50	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE27X10	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE27X15	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE27X20	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE27X25	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE27X30	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE27X35	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE27X40	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE27X45	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE27X50	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE3X10	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE3X15	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE3X20	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE3X25	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE3X30	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE3X35	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE3X40	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE3X45	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0AE3X50	silber-metallic	seidenmatt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0AE6X10	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0AE6X15	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0AE6X20	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0AE6X25	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0AE6X30	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0AE6X35	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0AE6X40	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0AE6X45	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-0AE6X50	silber	hochglanzverchromt	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A01X10	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A01X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A01X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A01X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A01X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A01X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A01X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A01X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A01X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A027X10	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A027X15	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A027X20	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A027X25	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A027X30	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A027X35	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A027X40	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06460-0A027X45	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	45
06460-0A027X50	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06460-0A02X10	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06460-0A02X15	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06460-0A02X20	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06460-0A02X25	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06460-0A02X30	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06460-0A02X35	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35
06460-0A02X40	reinorange RAL 2004	seidenmatt	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30						

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-1A02X50	reinorange RAL 2004	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A03X10	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A03X15	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A03X20	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A03X25	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A03X30	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A03X35	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A03X40	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A03X45	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A03X50	silber-metallic	seidenmatt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A06X10	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A06X15	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A06X20	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A06X25	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A06X30	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A06X35	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A06X40	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A06X45	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	45
06460-1A06X50	silber	hochglanzverchromt	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06460-1A11X10	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06460-1A11X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06460-1A11X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06460-1A11X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06460-1A11X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06460-1A11X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	35
06460-1A11X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06460-1A11X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	1	10-32													

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-2A33X45	silber-metallic	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A33X50	silber-metallic	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A33X55	silber-metallic	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A33X60	silber-metallic	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A36X15	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A36X20	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A36X25	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A36X30	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A36X35	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A36X40	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A36X45	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A36X50	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A36X55	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A36X60	silber	hochglanzverchromt	2	5/16-18	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	60
06460-2A41X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06460-2A41X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20
06460-2A41X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	25
06460-2A41X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	30
06460-2A41X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	35
06460-2A41X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	40
06460-2A41X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	45
06460-2A41X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	50
06460-2A41X55	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	55
06460-2A41X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5			

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-3A31X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A31X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A31X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A31X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A31X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A31X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A31X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A31X55	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A31X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A327X15	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A327X20	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A327X25	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A327X30	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A327X35	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A327X40	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A327X45	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A327X50	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A327X55	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A327X60	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A32X15	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A32X20	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A32X25	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A32X30	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A32X35	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A32X40	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-3A427X45	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A427X50	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A427X55	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A427X60	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A42X15	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A42X20	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A42X25	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A42X30	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A42X35	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A42X40	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A42X45	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A42X50	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A42X55	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A42X60	reinorange RAL 2004	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A43X15	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A43X20	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06460-3A43X25	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06460-3A43X30	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06460-3A43X35	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	35
06460-3A43X40	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06460-3A43X45	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	45
06460-3A43X50	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06460-3A43X55	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	55
06460-3A43X60	silber-metallic	seidenmatt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06460-3A46X15	silber	hochglanzverchromt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15
06460-3A46X20	silber	hochglanzverchromt	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24</							

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-4A42X55	reinorange RAL 2004	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A42X60	reinorange RAL 2004	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A42X70	reinorange RAL 2004	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A42X80	reinorange RAL 2004	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A42X90	reinorange RAL 2004	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A43X20	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A43X25	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A43X30	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A43X35	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A43X40	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A43X45	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A43X50	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A43X55	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A43X60	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A43X70	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A43X80	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A43X90	silber-metallic	seidenmatt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A46X20	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A46X25	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A46X30	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A46X35	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A46X40	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A46X45	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A46X50	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A46X55	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A46X60	silber	hochglanzverchromt	4	3/8-16	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95				

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-4A53X20	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A53X25	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A53X30	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A53X35	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A53X40	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A53X45	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A53X50	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A53X55	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A53X60	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A53X70	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A53X80	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A53X90	silber-metallic	seidenmatt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-4A56X20	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	20
06460-4A56X25	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06460-4A56X30	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06460-4A56X35	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	35
06460-4A56X40	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06460-4A56X45	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	45
06460-4A56X50	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06460-4A56X55	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	55
06460-4A56X60	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06460-4A56X70	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	70
06460-4A56X80	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	80
06460-4A56X90	silber	hochglanzverchromt	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	90
06460-5A51X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A51X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15		

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-5A53X70	silber-metallic	seidenmatt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A53X80	silber-metallic	seidenmatt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A53X90	silber-metallic	seidenmatt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A56X25	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A56X30	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A56X35	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A56X40	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A56X45	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A56X50	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A56X55	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A56X60	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A56X70	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A56X80	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A56X90	silber	hochglanzverchromt	5	1/2-13	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A61X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	25
06460-5A61X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06460-5A61X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	35
06460-5A61X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06460-5A61X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	45
06460-5A61X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06460-5A61X55	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	55
06460-5A61X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A61X70	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A61X80	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A61X90	schwarz RAL 9005	seidenmatt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90
06460-5A627X25	rubinrot RAL 3003	seidenmatt	5	5/8-11	23												

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06460-5A66X60	silber	hochglanzverchromt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06460-5A66X70	silber	hochglanzverchromt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	70
06460-5A66X80	silber	hochglanzverchromt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	80
06460-5A66X90	silber	hochglanzverchromt	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	90