Allschicht-Sammler

Für Proben durch alle Schichten des Probengutes. Offenes Innenrohr ohne getrennte Kammern, großes Sammelvolumen.

- Wahlweise aus Aluminium oder V4A (1.4404), 25 mm Ø
- Entspr. ISTA-Norm f. Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) u. 5 mm (Flachs, Wicke).

| Material | Gesamtlänge [mm] | Eintauchtiefe [mm] | Anzahl Öffnungen | Kammervolumen [ml] | Bestellnummer Allschicht-Sammler |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Aluminium | 550 | 430 | 3 | 70 | 179-466-JB |
| | 850 | 710 | 3 | 130 | 179-467-JB |
| | 1500 | 1355 | 5 | 260 | 179-468-JB |
| Edelstahl | 550 | 430 | 3 | 70 | 179-469-JB |
| | 850 | 710 | 3 | 130 | 179-470-JB |
| | 1500 | 1355 | 5 | 260 | 179-471- IR |

Multi-Sammler

mehrere geschlossene Kammern, für Multi- Zielpunktproben aus mehreren vorbestimmten Probentiefen.

■ Edelstahl V4A/PTFE, 25 mm Ø

| Material | Gesamtlänge [mm] | Eintauchtiefe [mm] | Anzahl Kammern | Kammervolumen [ml] | Bestellnummer Multi-Sammler |
|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 550 | 430 | 3 | 14 | 179-460-JB |
| Edelstahl | 850 | 710 | 3 | 17 | 179-461-JB |
| | 1500 | 1355 | 5 | 17 | 179-462-, IR |

Uno-Sammler

mit einer geschlossenen Sammelkammer für eine Zielpunktprobe aus einer vorbestimmten Probentiefe.

Außenrohr Edelstahl V4A (1.4404),
 Sammelkammern aus PTFE, 25 mm Ø

| Material | Gesamtlänge [mm] | Eintauchtiefe [mm] | Anzahl Kammern | Kammervolumen [ml] | Bestellnummer Uno-Sammler |
|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Edelstahl | 550 | 430 | 1 | 17 | 179-463-JB |
| | 850 | 710 | 1 | 17 | 179-464-JB |
| | 1500 | 1355 | 1 | 17 | 179-465-JB |

| Zubehör | Gesamtlänge [mm] | Bestellnummer |
|---|------------------|---------------|
| Debracinia unachürata für Zanan Cammlar | 600 | 179-473-JB |
| Rohrreinigungsbürste für Zonen-Sammler | 1000 | 179-474-JB |

QuickPicker

- Edelstahl V4A (1.4404), Ø 25 mm
- Abnehmbare Spitze, leichte Reinigung
- inkl. 2 Probenflaschen und Reinigungsbürste



close-it Kontroll-Verschluss-Siegel

Bei der Beprobung aus Säcken, Kartons etc. mit z.B. Zonen-Sammlern entstehen Löcher, selbstfließende Schüttgüter rieseln heraus. Die close-it Verschluss-Siegel verhindern dies.

- Speziell für Lebensmittel und Pharma geeignet (Klebstoff entsprechend europäischer Lebensmittelrichtlinien).
- VE=500 Etiketten/Rolle



| Ausführung | Größe [mm] | Bestellnummer |
|------------|--|---|
| bedruckt | 95 x 95 | 179-456-JB |
| bedruckt | 95 x 95 | 250-425-JB |
| bedruckt | 95 x 95 | 250-426-JB |
| bedruckt | 95 x 95 | 250-427-JB |
| bedruckt | 95 x 95 | 250-428-JB |
| unbedruckt | 95 x 95 | 179-457-JB |
| | bedruckt bedruckt bedruckt bedruckt bedruckt | bedruckt 95 x 95 bedruckt 95 x 95 |

| Zubehör | Bestellnummer |
|----------------------------------|---------------|
| Etiketten-Abroller aus Edelstahl | 179-455-JB |
| | |