

Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 3 IBC à 1000 Liter

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für nahezu alle Anforderungen.

- Wahlweise mit geschütztem Abfüllbereich

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



Geschützter Abfüllbereich, so dass eventuelle Tropfverluste sicher in die Auffangwanne geleitet werden




Für Auffangwannen aus Polyethylen ist grundsätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu erhalten, muss unter anderem die Sicherheit der Wanne mit 4-facher Traglast geprüft werden. Diese Prüfung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin durchgeführt. Die Auffangwannen von DENIOS haben den Belastungstest erfolgreich bestanden.

bis zu
16 t
Prüflast

Gleich mitbestellen

Vorsatzbehälter für IBC-Auffangwannen

Höhenverstellbarer Vorsatzbehälter für sichere und saubere Abfüllvorgänge an IBC-Stationen mit praktischen Ablagemöglichkeiten für z. B. Deckel, Trichter, Handschuhe und Lappen



Bestell-Nr. 236-741-JC

Auslaufverlängerung für IBC


- Länge (mm): 250



Bestell-Nr. 117-254-JC

IBC-Deckel-Öffner

- aus verzinktem Stahl
- in 2 Größen erhältlich



DN 150

Bestell-Nr. 185-786-JC

DN 225

Bestell-Nr. 185-787-JC