

Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal  
22110.0324



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung


Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise


Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung




ohne Arretierung

Bild 1



ohne Arretierung

Bild 2



mit Arretierung


Bild 3

Bestellinformationen

| Abmessungen                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Federkraft <sup>1)</sup> |                | min. max. |      | [g] | Art.-Nr.   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                       | d <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> |           |      |     |            |
| h11                                  |                |                |                |                | -0,2           |                |                | ±0,05          |                |                |                |                | min.           | ~                        | ~              |           | [°C] |     |            |
| [mm]                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |           |      |     |            |
| mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |           |      |     |            |
| 4                                    | 12             | 16,5           | 22             | 6              | 3,3            | 4              | 7              | 14             | 4              | 8              | 4,5            | 30,5           | 4              | 3                        | 12             | -30       | 80   | 11  | 22110.0324 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.