

## Expander® Dichtstopfen • Hülse aus rostfreiem Stahl

22880.0055



### Produktbeschreibung

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.  
**Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.**

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Kugel


- Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Expander® Dichtstopfen, Hülse aus Einsatzstahl
- Expander® Dichtstopfen, Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
- Setzstempel, für Expander® Dichtstopfen

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

| Abmessungen                                 |                |                     |                        |                        |                        |           |   |  | Art.-Nr.   |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                              | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>~ | d <sub>2</sub><br>+0,1 | d <sub>3</sub><br>max. | l <sub>3</sub><br>min. | x<br>±0,2 | s |                                                                                       |            |
| [mm]                                        |                |                     |                        |                        |                        |           |   |                                                                                       |            |
| Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl |                |                     |                        |                        |                        |           |   |                                                                                       |            |
| 5                                           | 5,5            | 7                   | 5                      | 4,3                    | 5,3                    | 0,4       | 2 | 0,7                                                                                   | 22880.0055 |

### Anwendungsbeispiel

| Betriebs- und Prüfdrücke für Expander® Dichtstopfen mit Hülse aus rostfreiem Stahl 1.4305 |                       |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Einbauwerkstoff                                                                           | ETG-100<br>AISI 1144  | C15Pb<br>1.0403 | GG-25<br>DIN 1691 | GGG-50<br>DIN 1693 | AlCuMg2<br>3.1354 | AlMgSiPb<br>3.0615 | G-AISI7Mg<br>3.2371 |
| d <sub>1</sub><br>3-10 mm                                                                 | Betriebsdruck p [bar] |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                           | 450                   | 450             | 450               | 450                | 450               | 380                | 380                 |
|                                                                                           | pTest [bar]           |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                           | 1400                  | 1400            | 1400              | 1400               | 1400              | 1200               | 1200                |
| d <sub>1</sub><br>12-22 mm                                                                | Betriebsdruck p [bar] |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                           | 350                   | 350             | 350               | 350                | 350               | 280                | 280                 |
|                                                                                           | pTest [bar]           |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                                                           | 1150                  | 1150            | 1150              | 1150               | 1150              | 900                | 900                 |

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.